



Be Right™



Проточная камера

Товар #:

LZY032

RUB Цена:

Связаться с Хах

Спецификации

Ввод образца:	0.375 " NPT
Вес:	1,5 кг
Высота:	170 mm
Выход образца:	0.375 " NPT
Диаметр:	54 mm внешний
Диапазон давлений:	макс. 25 бар при 20 °C
Диапазон рабочих температур:	160 °C максимум
Материал корпуса:	Нержавеющая сталь 1.4401
Поток:	макс. 10 L/min
Расход пробы:	0.1 - 0.5 L/min рекомендуется
Специальные указания:	резьба 3 x PG13,5