




Be Right™



Цифровой интерфейс AD для аналоговых датчиков рН

Товар #: 6120500.99
RUB Цена: Связаться с Хах

подключение аналоговых цифровых дифференциальных датчиков рН и ОВП к контроллерам SC

Спецификации

Вес:	0,145 кг
Диаметр:	34 mm
Диапазон рабочих температур:	-20 - 60 °C при 0–95 % RH (без конденсации)
Длина:	175 mm
Передача данных:	MODBUS
Совместимость электрода:	Все аналоговые дифференциальные электроды рН и ОВП