

Цифровой интерфейс AD для 1200 sc с набором гермовводов

Товар #: LZY328
RUB Цена: Связаться с Хах

Интерфейс для подключения аналоговых датчиков 1200 рН и ОРР к контроллерам SC

Спецификации

Вес:	0,145 кг
Диаметр:	34 mm
Диапазон рабочих температур:	-20 - 60 °C при 0–95 % относительной влажности (без конденсации)
Длина:	175 mm
Передача данных:	MODBUS
Совместимость электрода:	Все комбинированные электроды рН и ОВП, с и без заземления в растворе
Специальные указания:	Гермоввод, состоящий из: Компенсатор натяжения M20x1.5 переходники для кабелей различных диаметров инструкция DOC273.99.00052