



Be Right™



## Запасной электрод рН для цифрового датчика 1200-S sc рН

Товар #:

LZX889

RUB Цена:

Связаться с Хах

---

### Спецификации

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Время отклика T90:     | < 15 s                                              |
| Диаметр:               | 12 mm                                               |
| Кабельное соединение:  | Разъемный коннектор S7                              |
| Материал корпуса:      | Стекло (для общих целей)                            |
| Повторяемость:         | ± 0.5 %                                             |
| Погрешность измерений: | ± 0,02 рН                                           |
| Специальные указания:  | Применим только в сочетании с датчиком 1200-S sc рН |
| Чувствительность:      | ± 0,5 %                                             |