




Be Right™



## Поворотное соединение для монтажа стойки рН, 1 дюйм NPT, 2-метровая стойка из ПВХ

Товар #: LZY714.99.21910

RUB Цена: Связаться с Хах

Приспособления для монтажа стойки из ПВХ для 1-дюймового датчика NPT рН (поворотное соединение и 2-метровая стойка из ПВХ). Подходит для всех 1-дюймовых датчиков NPT рН, например, 1200S sc (LXV426.99.10001) и рНD ОВП (LXV427.99.10001)

### Спецификации

Вес:	Только деталь для подъема: 2.5 кг
Диаметр:	40 mm
Длина:	Стойка: 2000 mm
Инструмент:	подходит для: всех 1-дюймовых датчиков NPT рН.
Материал корпуса:	Смачиваемые детали: стойка из ПВХ; адаптер датчика из ПВХ; набор винтов из нержавеющей стали.