



Be Right™



## Приспособления для монтажа стойки рН, 10-сантиметровая монтажная скоба, 2-метровая стойка из нержавеющей стали

Товар #: LZY714.99.23920

RUB Цена: Связаться с Хах

Приспособления для монтажа стойки из нержавеющей стали для 1-дюймового датчика NPT рН (10-сантиметровая монтажная скоба из нержавеющей стали и 2-метровая стойка из нержавеющей стали). Подходит для всех 1-дюймовых датчиков NPT рН, например, 1200S sc (LXV426.99.10001) и рНD ОВП (LXV427.99.10001)

### Спецификации

Вес:	Только подъемная часть: 4.9 кг
Диаметр:	40 mm
Длина:	Стойка: 2000 mm
Инструмент:	подходит для: всех 1-дюймовых датчиков NPT рН.
Материал корпуса:	Смачиваемые детали: стойка из нержавеющей стали 1.4301; адаптер датчика из ПВХ; набор винтов из нержавеющей стали.