




Be Right™



## Приспособления для монтажа стойки рН, 24-сантиметровая монтажная скоба, 2-метровая стойка из ПВХ

Товар #: LZY714.99.22910  
RUB Цена: Связаться с Хах

Приспособления для монтажа стойки из ПВХ для 1-дюймового датчика NPT рН (24-сантиметровая монтажная скоба из нержавеющей стали и 2-метровая стойка из ПВХ). Подходит для всех 1-дюймовых датчиков NPT рН, например, 1200S sc (LXV426.99.10001) и рНD ОВП (LXV427.99.10001)

### Спецификации

Вес:	Только подъемная часть: 2.5 кг
Диаметр:	40 mm
Длина:	Стойка: 2000 mm
Инструмент:	подходит для: всех 1-дюймовых датчиков NPT рН.
Материал корпуса:	Детали проточной части: стойка ПВХ; адаптер датчика ПВХ; набор винтов SS.