



Be Right™



## Приспособления для монтажа стойки Condi, 10-сантиметровая монтажная скоба, 2-метровая стойка из ПВХ

Товар #: LZY714.99.23410

RUB Цена: Связаться с Хах

Приспособления для монтажа стойки из ПВХ для кондуктометрического датчика с резьбой 1 дюйм NPT (10-сантиметровая монтажная скоба из нержавеющей стали и 2-метровая стойка из ПВХ). Подходит для цифрового индуктивного датчика проводимости 3798-S sc (LXV428.99.00001)

### Спецификации

Вес:	Только подъемная часть: 2.5 кг
Диаметр:	40 mm
Длина:	Стойка: 2000 mm
Инструмент:	подходит для: всех кондуктометрических датчиков с резьбой 1 дюйм NPT.
Материал корпуса:	Детали проточной части: стойка ПВХ; адаптер датчика ПВХ; набор винтов SS.