



Be Right™



Приспособления для монтажа стойки Condi, 10-сантиметровая монтажная скоба, 2-метровая стойка из нержавеющей стали

Товар #: LZY714.99.23420

RUB Цена: Связаться с Хах

Приспособления для монтажа стойки из нержавеющей стали для кондуктометрического датчика с резьбой 1 дюйм NPT (10-сантиметровая монтажная скоба из нержавеющей стали и 2-метровая стойка из нержавеющей стали). Подходит для цифрового индуктивного датчика проводимости 3798-S sc (LXV428.99.00001)

Спецификации

| | |
|-------------------|--|
| Вес: | Только подъемная часть: 4.9 кг |
| Диаметр: | 40 mm |
| Длина: | Стойка: 2000 mm |
| Инструмент: | подходит для: всех кондуктометрических датчиков с резьбой 1 дюйм NPT. |
| Материал корпуса: | Детали проточной части: стойка SS 1,4301; адаптер датчика PVC; набор винтов SS. |