



Be Right™



Воздуходувная система с высокой производительностью, 230В

Товар #: 6860103.99.0001

RUB Цена: Связаться с Хах

Система автоматической очистки для датчика определения аммония NH₄D sc и промышленного датчика LDO.

Спецификации

Вес:	10,7 кг компрессор
Высота:	компрессор
Глубина:	компрессор
Диапазон давлений:	2,76 бар выходное давление воздуха на выходном отверстии компрессора
Диапазон рабочих температур:	-20 - 50 °C при 0–95 % относительной влажности (без конденсации)
Класс защиты корпуса:	IP66 / NEMA 4X
Класс плавкого предохранителя:	250 В 5 А, реле контроллера
Максимальный рабочий цикл:	60 с каждые 15 минут
Принцип измерения:	Система воздушной продувки с высокой производительностью для крепления, чтобы выбрать датчики для сокращения биообрастания и других типов загрязнения
Размеры (В x Ш x Г):	370 mm x 320 mm x 200 mm
Расход пробы:	1 м ³ /h выходная скорость потока воздуха на выходном отверстии компрессора
Требования к питанию (напряжение):	230 В перем.тока
Требования к питанию (частота):	50 Гц
Условия хранения:	-20 °C - 70 °C ; относительная влажность 95%
Ширина:	компрессор