



Be Right™



Цифровой удлинительный кабель для датчиков SC, 30м

Товар #: LZX852
RUB Цена: Связаться с Хах

Спецификации

| | |
|------------------------------|--|
| Minimal bend radius: | 7,5 × наружный диаметр, гибкая установка |
| Minimal bend radius 2: | 5 x наружный диаметр, стационарная установка |
| Outside coat: | PUR (эластоплан 1185), в соответствии с RoHS |
| Shield attenuation: | ≥ 55 dB |
| Внешний диаметр: | 6.8 mm ± 0.3 mm |
| Волновое сопротивление: | ca. 95 Ω при 1 кН AWG 22 витой |
| Диапазон рабочих температур: | - 80 °C Стационарная установка |
| Длина кабеля: | 30 m |
| Кодирование передачи: | AWG 22: коричневый (+12 В постоянного тока) Черный (контур) AWG 26: белый (данные -) синий (данные +) |
| Материал корпуса: | Cu: AWG 22 – 19×0,15 мм AWG 26 – 18×0,10 мм |
| Нормальное напряжение: | 250 В Vpp |
| Полная защита: | Медная проволока для сеток, луженая проволока |
| Сопротивление изоляции: | ≥ 20 MΩ × km при 20 °C |
| Сопротивление провода: | макс. 106 Ω/km AWG 22 при 20°C (контур) |
| Тестовое напряжение: | 1200 В Среднеквадратическое напряжение |

между проводами
Черный, RAL 9005

Цвет: