

# комбинированный электрод ORP с коннектором S7 и резьбой Pg13,5

Товар #: LZY028

RUB Цена: Связаться с Хах

**электроды рН/ОВП для погружения или внутреннего применения**

<TableBullet/>все применения

**Стекланные электроды для специальных задач и высокоточных измерений**

**Для всех измерений в питьевой воде, сточных водах и промышленной технической воде**

**Крепление потокового, погружного и выдвижного фитинга с резьбой Pg13,5**

**Разнообразные диапазоны давлений и температур обеспечивают широкий спектр областей применения**

---

## Спецификации

Reference electrode:	Ag/AgCl
Sensor material:	Платина
Вес:	0,15 кг
Время отклика T98%:	< 30 с
Диаметр:	12 mm
Диапазон давлений:	10 бар
Диапазон измерений:	-2000 - 2000 mV
Диапазон температур:	-5 - 100 °C
Длина:	120 mm
Кабельное соединение:	коннектор S7
Материал тела электрода:	Стекло
Мембрана:	Кольцевой зазор
Электролит:	Полимер с видимым запасом KCl