



Be Right™



4-электродный кондуктометрический датчик, конический фланец DN50, 5-метровый кабель

Товар #: 7MA21008BC
RUB Цена: Свяжитесь с Хах

4-электродный кондуктометрический датчик для установки методом погружения и вставки

4-электродный датчик с коническим фланцем DN50

Постоянная ячейки $0,0471 \text{ см}^{-1}$ для эксплуатации в питьевой воде и сточных водах

Установка в потоковый и погружной фитинги

С встроенным Pt100 для компенсации температуры

Спецификации

Вес:	приблизительно 1 кг
Глубина погружения:	74 mm
Датчик температуры:	Встроенный Pt100
Диаметр:	22 mm
Диапазон давлений:	6 бар
Диапазон измерений:	0,1 - 150 МСм/см
Диапазон pH:	pH 3 - 11 at $T \leq 25^\circ\text{C}$
Длина кабеля:	5 m
Класс защиты корпуса:	IP54
Константа ячейки k:	0.0471 1/cm
Материал корпуса:	Графит
Принцип измерения:	проводимость
Технологическое соединение:	DN 50 Конический фланец